

Garant GRIDLINE

Vario Basic darbastalis, su galine sienele, aukštis 850 mm Eluplan plokštė; tamsi, Plokštės ilgis: 1000mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	922027 1000
GTIN	4062406083205
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stabilios plieno konstrukcijos darbastalis. Kojelių dalys 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiančiosiomis. Papildoma galinė sienelė keliamosios galios padidinimui. Su 1 pora kampų aptaisų sutvirtinimui.

Tiekimo sudėtis:

2 kojelių dalys, 1 pora kampo aptaisų, 1 galinė sienelė iš dviejų dalių, stalviršis.

Priedai pasirinktinai:

Papildomus priedus, pvz.: rankinį aukščio reguliatorių, ratukus, šoninius skydus ir t. t., galima rasti GridLine atskiruose komponentuose, esančiuose 92-ajame skyriuje.

Spalva:

Korpusas ir kojos šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyti miltelinu būdu.**

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Techninis aprašymas

Darbastalio storis	50 mm
Darbastalio ilgis	1000 mm
Stalviršio medžiaga	Eluplan

Darbastalio gylis	750 mm
Svoris	50 kg
Aukštis	850 mm
Serija	vario Basic
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	850 mm
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	600 kg
Plokštelės storis	50 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Darbo stalas

Priedai

Kampo aptaisas Tipas 1	927122 1
Kojos / apatinė dalis Aukštis 800 mm	927000 800
Galinė sienelė / lentynavienos dalies Tinka plokštėms, kurių ilgis 1000 mm	927140 1000
Darbastalissu tamsiai pilka plastikine danga (Eluplan) Plokštės ilgis 1000 mm	926241 1000