

Garant GRIDLINE

Vario Basic darbastalis, su galine sienele, aukštis 950 mm Eluplan plokštė; tamsi, Plokštės ilgis: 1500mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	922037 1500
GTIN	4062406083304
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stabilios plieno konstrukcijos darbastalis. Kojelių dalys 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiančiosiomis. Papildoma galinė sienelė keliamosios galios padidinimui. Su 1 pora kampų aptaisų sutvirtinimui.

Tiekimo sudėtis:

2 kojelių dalys, 1 pora kampo aptaisų, 1 galinė sienelė iš dviejų dalių, stalviršis.

Priedai pasirinktinai:

Papildomus priedus, pvz.: rankinį aukščio reguliatorių, ratukus, šoninius skydus ir t. t., galima rasti GridLine atskiruose komponentuose, esančiuose 92-ajame skyriuje.

Spalva:

Korpusas ir kojos šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyti miltelinu būdu.**

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Techninis aprašymas

Svoris	69 kg
Darbastalio storis	50 mm
Darbastalio ilgis	1500 mm
Stalviršio medžiaga	Eluplan

Serija	vario Basic
Aukštis	950 mm
Darbastalio gylis	750 mm
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	950 mm
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	600 kg
Plokštelės storis	50 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Darbo stalas

Priedai

Darbastalissu tamsiai pilka plastikine danga (Eluplan) Plokštės ilgis 1500 mm	926241 1500
Galinė sienelė / lentynavienos dalies Tinka plokštėms, kurių ilgis 1500 mm	927140 1500
Kampo aptaisas Tipas 1	927122 1
Kojos / apatinė dalis Aukštis 900 mm	927000 900