

Garant
Frezavimo laikiklis 90°, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 40/3mm


Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 211811 40/3 |
| GTIN | 4045197715074 |
| Produktų klasė | 210 |

Aprašymas

Modelis:

Didesnis įrankio standumas, nes keičiamos plokštelės ir jų lizdai apsaugoti nuo deformacijos. Sriegine jungtimi galima ilginti kaip nori.

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 5,7** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 20IP**.

Techninis aprašymas

| | |
|---|-----------------------|
| Bendras ilgis L_{viso} | 47 mm |
| $\varnothing D_2$ | 29 mm |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | VCG. 2205 |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219800 (20IP; 5,7 Nm) |
| Tvirtinimo sriegis M | M16 |
| Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$ | 40 mm |
| $\varnothing D_1 h_6$ | 17 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 |
| Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p | 8 mm |

| | |
|---|--------------------------|
| Nuožulos kampas α_{\max} | 5,65 laipsniai |
| Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max} | 30,34 mm |
| Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$ | 78 mm |
| Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$ | 74 mm |
| $\varnothing D_3$ | 34 mm |
| Koto tipas | su sriegiu |
| Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai |
| frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas |
| frezų naudojimas | Nuožulnus frezavimas |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Pjovimo technika | MTC |
| Įrankių keitimas | PowerCard |
| Produkto rūšis | Frezavimo laikiklis |

Priedai

| | |
|---|-------------|
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. | 219800 |
| Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 5,7 Nm | 211750 5,7 |
| Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 10IP | 674252 10IP |