

Garant GRIDLINE

Vario darbastalis su korpusu 16G, aukštis 850 mm Plokštė iš bambuko, 12x20G, Plokštės ilgis: 1000/3mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	922041 1000/3
GTIN	4062406083335
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stabilios plieno konstrukcijos darbastalis. Kojelių dalys 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiančiosiomis. Su 1 poromis kampo aptaisų dar didesniai stabilumui. Stalčių korpusas 16G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia.

Komplektacija:

stalčių priekinis aukštis mm: 75, 100, 150

Tiekimo sudėtis:

2 kojelių dalys, 1 pora kampo aptaisų, stalčių korpusas, stalviršis.

Priedai pasirinktinai:

Papildomus priedus, pvz.: rankinį aukščio reguliatorių, ratukus, šoninius skydus ir t. t., galima rasti GridLine atskiruose komponentuose, esančiuose 92-ajame skyriuje.

Spalva:

Korpusas, kojelės ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Techninis aprašymas

Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	400 kg
Stalčių naudingasis gylis G	20
Serija	vario
Darbastalio gylis	750 mm
Stalčių bloko plotis	400 mm
Darbastalio storis	50 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	300 mm
Stalčių naudingasis plotis G	12
Aukštis	850 mm
Svoris	78 kg
Stalčių bloko naudingasis aukštis	325 mm
Stalčių bloko aukštis	400 mm
Stalčių skaičius	3
Stalčių bloko gylis	650 mm
Stalčių naudingasis gylis G	12×20
Darbastalio ilgis	1000 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	850 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	12×20G
Produkto rūšis	Darbastalis

Priedai

Apyraktė su 2 raktais Užrakinimo numeris Ho (3-jų skaitmenų) 003	950050 003
Stalčius Stalčių aukštis 100 mm	927500 100
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21
Stalčius Stalčių aukštis 75 mm	927500 75
Stalčius Stalčių aukštis 150 mm	927500 150
Kampo aptaisas Tipas 1	927122 1
Kojos / apatinė dalis Aukštis 800 mm	927000 800
Korpusas 16G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 400/3	927300 400/3
50 mm storio stalviršiši šachmatine tvarka suklijuoto bambuko Plokštės ilgis 1000 mm	926001 1000