

Garant GRIDLINE

Vario darbastalis su korpusu 16G, aukštis 850 mm Eluplan plokštė; tamsi, 12x20G, Plokštės ilgis: 2000/3mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	922047 2000/3
GTIN	4062406083496
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stabilios plieno konstrukcijos darbastalis. Kojelių dalys 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiančiosiomis. Su 1 poromis kampo aptaisų dar didesniai stabilumui. Stalčių korpusas 16G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia.

Komplektacija:

stalčių priekinis aukštis mm: 75, 100, 150

Tiekimo sudėtis:

2 kojelių dalys, 1 pora kampo aptaisų, stalčių korpusas, stalviršis.

Priedai pasirinktinai:

Papildomus priedus, pvz.: rankinį aukščio reguliatorių, ratukus, šoninius skydus ir t. t., galima rasti GridLine atskiruose komponentuose, esančiuose 92-ajame skyriuje.

Spalva:

Korpusas, kojelės ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti milteliniu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Parduodama atskiriomis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Techninis aprašymas

Darbastalio ilgis	2000 mm
-------------------	---------

Stalčių skaičius	3
Svoris	106 kg
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	400 kg
Darbastalio storis	50 mm
Aukštis	850 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20
Stalčių naudingasis plotis G	12
Stalčiaus naudingasis plotis	300 mm
Stalčių naudingasis gylis G	12×20
Stalčių bloko aukštis	400 mm
Stalčių bloko naudingasis aukštis	325 mm
Serija	vario
Stalčių bloko plotis	400 mm
Stalčių bloko gylis	650 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Darbastalio gylis	750 mm
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	850 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	12×20G
Produkto rūšis	Darbastalis

Priedai

Stalčius Stalčių aukštis 75 mm	927500 75
Stalčius Stalčių aukštis 150 mm	927500 150
Stalčius Stalčių aukštis 100 mm	927500 100
Apyraktė su 2 raktais Užrakinimo numeris Ho (3-jų skaitmenų) 003	950050 003
Synos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21
Darbastalissu tamsiai pilka plastikine danga (Eluplan) Plokštės ilgis 2000 mm	926241 2000
Kojos / apatinė dalis Aukštis 800 mm	927000 800
Korpusas 16G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 400/3	927300 400/3
Kampo aptaisas Tipas 1	927122 1