

Garant GRIDLINE

Vario darbastalis su korpusu 16G, aukštis 850 mm Plokštė iš bambuko, 12x20G, Plokštės ilgis: 2000/3mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	922041 2000/3
GTIN	4062406083373
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stabilios plieno konstrukcijos darbastalis. Kojelių dalys 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiančiosiomis. Su 1 poromis kampo aptaisų dar didesniai stabilumui. Stalčių korpusas 16G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia.

Komplektacija:

stalčių priekinis aukštis mm: 75, 100, 150

Tiekimo sudėtis:

2 kojelių dalys, 1 pora kampo aptaisų, stalčių korpusas, stalviršis.

Priedai pasirinktinai:

Papildomus priedus, pvz.: rankinį aukščio reguliatorių, ratukus, šoninius skydus ir t. t., galima rasti GridLine atskiruose komponentuose, esančiuose 92-ajame skyriuje.

Spalva:

Korpusas, kojelės ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti milteliniu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Parduodama atskiriomis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Techninis aprašymas

Stalčiaus naudingasis plotis	300 mm
------------------------------	--------

Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	400 kg
Svoris	106 kg
Stalčių bloko plotis	400 mm
Stalčių skaičius	3
Stalčių bloko naudingasis aukštis	325 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Aukštis	850 mm
Stalčių bloko aukštis	400 mm
Darbastalio gylis	750 mm
Stalčių naudingasis gylis G	12×20
Darbastalio storis	50 mm
Stalčių bloko gylis	650 mm
Stalčių naudingasis plotis G	12
Serija	vario
Stalčių naudingasis gylis G	20
Darbastalio ilgis	2000 mm
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	850 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	12×20G
Produkto rūšis	Darbastalis

Priedai

Stalčius Stalčių aukštis 150 mm	927500 150
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21
Valiklių ir alyvos rinkinys Tipas 1	926403 1
Apyraktė su 2 raktais Užrakinimo numeris Ho (3-jų skaitmenų) 003	950050 003
Stalčius Stalčių aukštis 75 mm	927500 75
Stalčius Stalčių aukštis 100 mm	927500 100
Kojos / apatinė dalis Aukštis 800 mm	927000 800
Korpusas 16G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 400/3	927300 400/3
Kampo aptaisas Tipas 1	927122 1