

Garant GRIDLINE

Vario darbastalis su korpusu 16G, aukštis 950 mm Plokštė iš bambuko, 12x20G, Plokštės ilgis: 1000/2mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	922051 1000/2
GTIN	4062406083502
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stabilios plieno konstrukcijos darbastalis. Kojelių dalys 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiančiosiomis. Su 1 poromis kampo aptaisų dar didesniai stabilumui. Stalčių korpusas 16G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia.

Komplektacija:

stalčių priekinis aukštis mm: 75, 150

Tiekimo sudėtis:

2 kojelių dalys, 1 pora kampo aptaisų, stalčių korpusas, stalviršis.

Priedai pasirinktinai:

Papildomus priedus, pvz.: rankinį aukščio reguliatorių, ratukus, šoninius skydus ir t. t., galima rasti GridLine atskiruose komponentuose, esančiuose 92-ajame skyriuje.

Spalva:

Korpusas, kojelės ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Techninis aprašymas

Stalčių bloko naudingasis aukštis	225 mm
Stalčių skaičius	2
Stalčių naudingasis gylis G	12×20
Aukštis	950 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	300 mm
Stalčių bloko plotis	400 mm
Serija	vario
Stalčių naudingasis plotis G	12
Stalčių bloko gylis	650 mm
Svoris	69 kg
Darbastalio storis	50 mm
Darbastalio ilgis	1000 mm
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	400 kg
Stalčių bloko aukštis	300 mm
Darbastalio gylis	750 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	950 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	12×20G

Produkto rūšis

Darbastalis

Priedai

Synos aklė, skirta GridLine Tipas KO21

914227 KO21

Stalčius Stalčių aukštis 75 mm

927500 75

Stalčius Stalčių aukštis 150 mm

927500 150

Korpusas 16G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 300/2

927300 300/2

50 mm storio stalviršiši šachmatine tvarka suklijuoto bambuko Plokštės ilgis 1000 mm

926001 1000

Kampo aptaisas Tipas 1

927122 1

Kojos / apatinė dalis Aukštis 900 mm

927000 900