

Garant GRIDLINE

Vario darbastalis su korpusu 16G, aukštis 950 mm Buko Multiplex plokštė, 12x20G, Plokštės ilgis: 2000/3mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	922054 2000/3
GTIN	4062406083618
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stabilios plieno konstrukcijos darbastalis. Kojelių dalys 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiančiosiomis. Su 1 poromis kampo aptaisų dar didesniai stabilumui. Stalčių korpusas 16G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia.

Komplektacija:

stalčių priekinis aukštis mm: 75, 100, 150

Tiekimo sudėtis:

2 kojelių dalys, 1 pora kampo aptaisų, stalčių korpusas, stalviršis.

Priedai pasirinktinai:

Papildomus priedus, pvz.: rankinį aukščio reguliatorių, ratukus, šoninius skydus ir t. t., galima rasti GridLine atskiruose komponentuose, esančiuose 92-ajame skyriuje.

Spalva:

Korpusas, kojelės ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Techninis aprašymas

Stalčių bloko plotis	400 mm
----------------------	--------

Darbastalio storis	50 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Darbastalio ilgis	2000 mm
Aukštis	950 mm
Darbastalio gylis	750 mm
Stalčių skaičius	3
Svoris	107 kg
Stalčių naudingasis gylis G	20
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	400 kg
Stalčių naudingasis plotis G	12
Stalčių bloko gylis	650 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	300 mm
Serija	vario
Stalčių bloko naudingasis aukštis	325 mm
Stalčių bloko aukštis	400 mm
Stalčių naudingasis gylis G	12×20
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	950 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	12×20G
Produkto rūšis	Darbastalis

Priedai

Stalčius Stalčių aukštis 150 mm	927500 150
Stalčius Stalčių aukštis 75 mm	927500 75
Stalčius Stalčių aukštis 100 mm	927500 100
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21
Korpusas 16G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 400/3	927300 400/3
Kojos / apatinė dalis Aukštis 900 mm	927000 900
Kampo aptaisas Tipas 1	927122 1
50 mm storio stalviršišis buko Multiplex Plokštės ilgis 2000 mm	926081 2000