

Garant GRIDLINE

**Vario darbastalis su korpusu 16G, aukštis 950 mm Plokštė iš bambuko, 12x20G, Plokštės ilgis: 2000/3mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 922051 2000/3 |
| GTIN             | 4062406083557 |
| Produktų klasė   | 9GG           |

**Aprašymas****Modelis:**

Stabilios plieno konstrukcijos darbastalis. Kojelių dalys 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiančiosiomis. Su 1 poromis kampo aptaisų dar didesniai stabilumui. Stalčių korpusas 16G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia.

**Komplektacija:**

stalčių priekinis aukštis mm: 75, 100, 150

**Tiekimo sudėtis:**

2 kojelių dalys, 1 pora kampo aptaisų, stalčių korpusas, stalviršis.

**Priedai pasirinktinai:**

Papildomus priedus, pvz.: rankinį aukščio reguliatorių, ratukus, šoninius skydus ir t. t., galima rasti GridLine atskiruose komponentuose, esančiuose 92-ajame skyriuje.

**Spalva:**

Korpusas, kojelės ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

**Pastaba:**

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

**Techninis aprašymas**

|                  |   |
|------------------|---|
| Stalčių skaičius | 3 |
|------------------|---|

|   |  |
|---|--|
| Stalčių naudingasis plotis G  | 12   |
| Darbastalio ilgis   | 2000 mm  |
| Stalčių naudingasis gylis G   | 20   |
| Serija  | vario  |
| Stalčių bloko aukštis   | 400 mm   |
| Svoris  | 107 kg   |
| Aukštis   | 950 mm   |
| Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) | 400 kg   |
| Stalčiaus naudingasis gylis   | 500 mm   |
| Stalčių bloko naudingasis aukštis   | 325 mm   |
| Stalčių bloko plotis  | 400 mm   |
| Stalčių naudingasis gylis G   | 12×20  |
| Stalčių bloko gylis   | 650 mm   |
| Darbastalio storis  | 50 mm  |
| Stalčiaus naudingasis plotis  | 300 mm   |
| Darbastalio gylis   | 750 mm   |
| Konstrukcija  | Plieninių vamzdžių konstrukcija                                |
| medžiagos storis  | 1 mm   |
| Darbastalio aukštis   | 950 mm   |
| Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia  | 75 kg  |
| Plokštelės storis   | 50 mm  |
| Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)   | 100 %  |
| Cilindrinė spyna  | modulinė apyraktė  |
| Spalvos pasirinkimas  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkto pavadinimo požymis   | 12×20G   |
| Produkto rūšis  | Darbastalis  |

**Priedai**

|   |              |
|---|--------------|
| Stalčius Stalčių aukštis 75 mm  | 927500 75    |
| Stalčius Stalčių aukštis 100 mm   | 927500 100   |
| Synos aklė, skirta GridLine Tipas KO21  | 914227 KO21  |
| Stalčius Stalčių aukštis 150 mm   | 927500 150   |
| Korpusas 16G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 400/3                            | 927300 400/3 |
| Kampo aptaisas Tipas 1  | 927122 1     |
| Kojos / apatinė dalis Aukštis 900 mm  | 927000 900   |
| 50 mm storio stalviršišis šachmatine tvarka suklijuoto bambuko Plokštės ilgis 2000 mm | 926001 2000  |