

Garant GRIDLINE

**Vario darbastalis su korpusu 16G, aukštis 950 mm Buko Multiplex plokštė, 12x20G, Plokštės ilgis: 2000/2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	922054 2000/2
GTIN	4062406083601
Produktų klasė	9GG

**Aprašymas****Modelis:**

Stabilios plieno konstrukcijos darbastalis. Kojelių dalys 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiančiosiomis. Su 1 poromis kampo aptaisų dar didesniui stabilumui. Stalčių korpusas 16G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia.

**Komplektacija:**

stalčių priekinis aukštis mm: 75, 150

**Tiekimo sudėtis:**

2 kojelių dalys, 1 pora kampo aptaisų, stalčių korpusas, stalviršis.

**Priedai pasirinktinai:**

Papildomus priedus, pvz.: rankinį aukščio reguliatorių, ratukus, šoninius skydus ir t. t., galima rasti GridLine atskiruose komponentuose, esančiuose 92-ajame skyriuje.

**Spalva:**

Korpusas, kojelės ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

**Pastaba:**

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

**Techninis aprašymas**

Darbastalio gylis	750 mm
-------------------	--------

Stalčių naudingasis plotis G	12
Stalčių bloko naudingasis aukštis	225 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Darbastalio storis	50 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	300 mm
Aukštis	950 mm
Stalčių skaičius	2
Stalčių bloko aukštis	300 mm
Darbastalio ilgis	2000 mm
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	400 kg
Stalčių naudingasis gylis G	20
Stalčių bloko plotis	400 mm
Serija	vario
Svoris	97 kg
Stalčių bloko gylis	650 mm
Stalčių naudingasis gylis G	12×20
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	950 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	12×20G
Produkto rūšis	Darbastalis

**Priedai**

Kampo aptaisas Tipas 1	927122 1
Kojos / apatinė dalis Aukštis 900 mm	927000 900
Korpusas 16G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 300/2	927300 300/2
50 mm storio stalviršišis buko Multiplex Plokštės ilgis 2000 mm	926081 2000