

Garant GRIDLINE

Vario darbastalis su korpusu 24G, aukštis 850 mm Buko Multiplex plokštė, 20x20G, Plokštės ilgis: 2000mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	922524 2000
GTIN	4062406084097
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stabilios plieno konstrukcijos darbastalis. Kojelių dalys 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiančiosiomis. Su 1 poromis kampo aptaisų dar didesniai stabilumui. Stalčių korpusas 24G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia.

Komplektacija:

stalčių priekinis aukštis mm: 125

Tiekimo sudėtis:

2 kojelių dalys, 1 pora kampo aptaisų, stalčių korpusas, stalviršis.

Priedai pasirinktinai:

Papildomus priedus, pvz.: rankinį aukščio reguliatorių, ratukus, šoninius skydus ir t. t., galima rasti GridLine atskiruose komponentuose, esančiuose 92-ajame skyriuje.

Spalva:

Korpusas, kojelės ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti milteliniu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Techninis aprašymas

Darbastalio storis	50 mm
--------------------	-------

Stalčių naudingasis gylis G	20
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	400 kg
Stalčių bloko plotis	600 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Stalčių bloko gylis	650 mm
Darbastalio ilgis	2000 mm
Darbastalio gylis	750 mm
Serija	vario
Stalčių naudingasis plotis G	20
Stalčių bloko aukštis	200 mm
Svoris	116 kg
Stalčių skaičius	1
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Aukštis	850 mm
Stalčių bloko naudingasis aukštis	125 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	850 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20×20G
Produkto rūšis	Darbastalis

Priedai

Synos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21
Stalčius Stalčių aukštis 125 mm	927800 125
Korpusas 24G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 200/1	927600 200/1
50 mm storio stalviršišis buko Multiplex Plokštės ilgis 2000 mm	926081 2000
Kampo aptaisas Tipas 1	927122 1
Kojos / apatinė dalis Aukštis 800 mm	927000 800