

Garant GRIDLINE

Vario darbastalis su korpusu 24G, aukštis 950 mm Plokštė iš bambuko, 20x20G, Plokštės ilgis: 1000mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	922531 1000
GTIN	4062406084134
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stabilios plieno konstrukcijos darbastalis. Kojelių dalys 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiančiosiomis. Su 1 poromis kampo aptaisų dar didesniai stabilumui. Stalčių korpusas 24G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia.

Komplektacija:

stalčių priekinis aukštis mm: 125

Tiekimo sudėtis:

2 kojelių dalys, 1 pora kampo aptaisų, stalčių korpusas, stalviršis.

Priedai pasirinktinai:

Papildomus priedus, pvz.: rankinį aukščio reguliatorių, ratukus, šoninius skydus ir t. t., galima rasti GridLine atskiruose komponentuose, esančiuose 92-ajame skyriuje.

Spalva:

Korpusas, kojelės ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti milteliniu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Techninis aprašymas

Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Darbastalio storis	50 mm
Darbastalio ilgis	1000 mm
Stalčių bloko naudingasis aukštis	125 mm
Darbastalio gylis	750 mm
Stalčių naudingasis plotis G	20
Stalčių naudingasis gylis G	20
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Svoris	88 kg
Stalčių bloko plotis	600 mm
Stalčių skaičius	1
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Aukštis	950 mm
Stalčių bloko gylis	650 mm
Stalčių bloko aukštis	200 mm
Serija	vario
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	400 kg
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	950 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20×20G

Produkto rūšis

Darbastalis

Priedai

Synos aklė, skirta GridLine Tipas KO21

914227 KO21

Stalčius Stalčių aukštis 125 mm

927800 125

Kojos / apatinė dalis Aukštis 900 mm

927000 900

Kampo aptaisas Tipas 1

927122 1

Korpusas 24G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 200/1

927600 200/1

50 mm storio stalviršišis šachmatine tvarka suklijuoto bambuko Plokštės ilgis 1000 mm

926001 1000