

Garant GRIDLINE

Vario darbastalis su korpusu 16G, aukštis 850 mm Eluplan plokštė; tamsi, 12x20G, Plokštės ilgis: 1000/6mm**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 922127 1000/6 |
| GTIN | 4062406083762 |
| Produktų klasė | 9GG |

Aprašymas**Modelis:**

Stabilios plieno konstrukcijos darbastalis. Kojelių dalys 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiančiosiomis. Su 1 poromis kampo aptaisų dar didesniai stabilumui. Stalčių korpusas 16G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia.

Komplektacija:

stalčių priekinis aukštis mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Tiekimo sudėtis:

1 kojelių dalis, 1 pora kampo aptaisų, korpusas su stalčiais, stalviršis.

Priedai pasirinktinai:

Papildomus priedus, pvz.: rankinį aukščio reguliatorių, ratukus, šoninius skydus ir t. t., galima rasti GridLine atskiruose komponentuose, esančiuose 92-ajame skyriuje.

Spalva:

Korpusas, kojelės ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Techninis aprašymas

| | |
|---|--|
| Stalčių naudingasis plotis G | 12 |
| Stalčių bloko aukštis | 800 mm |
| Darbastalio gylis | 750 mm |
| Darbastalio ilgis | 1000 mm |
| Stalčiaus naudingasis plotis | 300 mm |
| Stalčiaus naudingasis gylis | 500 mm |
| Stalčių naudingasis gylis G | 20 |
| Stalčių skaičius | 6 |
| Stalčių naudingasis gylis G | 12×20 |
| Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) | 800 kg |
| Stalčių bloko gylis | 650 mm |
| Serija | vario |
| Stalčių bloko plotis | 400 mm |
| Darbastalio storis | 50 mm |
| Stalčių bloko naudingasis aukštis | 700 mm |
| Aukštis | 850 mm |
| Svoris | 103 kg |
| Konstrukcija | Plieninių vamzdžių konstrukcija |
| medžiagos storis | 1 mm |
| Darbastalio aukštis | 850 mm |
| Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 75 kg |
| Plokštelės storis | 50 mm |
| Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 100 % |
| Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkto pavadinimo požymis | 12×20G |
| Produkto rūšis | Darbastalis |

Priedai

| | |
|--|--------------|
| Stalčius Stalčių aukštis 150 mm | 927500 150 |
| Stalčius Stalčių aukštis 75 mm | 927500 75 |
| Stalčius Stalčių aukštis 100 mm | 927500 100 |
| Synos aklė, skirta GridLine Tipas KO21 | 914227 KO21 |
| Stalčius Stalčių aukštis 200 mm | 927500 200 |
| Kampo aptaisas Tipas 1 | 927122 1 |
| Darbastalissu tamsiai pilka plastikine danga (Eluplan) Plokštės ilgis 1000 mm | 926241 1000 |
| Kojos / apatinė dalis Aukštis 800 mm | 927000 800 |
| Korpusas 16G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 800/6 | 927300 800/6 |