

Garant GRIDLINE

Vario darbastalis su korpusu 16G, aukštis 950 mm Plokštė iš bambuko, 12x20G, Plokštės ilgis: 1500/6mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	922131 1500/6
GTIN	4062406083823
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stabilios plieno konstrukcijos darbastalis. Kojelių dalys 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiančiosiomis. Su 1 poromis kampo aptaisų dar didesniame stabilumui. Stalčių korpusas 16G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia.

Komplektacija:

stalčių priekinis aukštis mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Tiekimo sudėtis:

1 kojelių dalis, 1 pora kampo aptaisų, korpusas su stalčiais, stalviršis.

Priedai pasirinktinai:

Papildomus priedus, pvz.: rankinį aukščio reguliatorių, ratukus, šoninius skydus ir t. t., galima rasti GridLine atskiruose komponentuose, esančiuose 92-ajame skyriuje.

Spalva:

Korpusas, kojelės ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Techninis aprašymas

Stalčių naudingasis plotis G	12
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	800 kg
Stalčių bloko plotis	400 mm
Darbastalio gylis	750 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Darbastalio ilgis	1500 mm
Darbastalio storis	50 mm
Serija	vario
Stalčių skaičius	6
Stalčiaus naudingasis plotis	300 mm
Svoris	121 kg
Stalčių bloko naudingasis aukštis	800 mm
Aukštis	950 mm
Stalčių naudingasis gylis G	12×20
Stalčių bloko gylis	650 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20
Stalčių bloko aukštis	900 mm
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	950 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	12×20G
Produkto rūšis	Darbastalis

Priedai

Stalčius Stalčių aukštis 150 mm	927500 150
Stalčius Stalčių aukštis 100 mm	927500 100
Stalčius Stalčių aukštis 125 mm	927500 125
Stalčius Stalčių aukštis 75 mm	927500 75
Stalčius Stalčių aukštis 250 mm	927500 250
Synos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21
Korpusas 16G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 900/6	927300 900/6
50 mm storio stalviršišis šachmatine tvarka suklijuoto bambuko Plokštės ilgis 1500 mm	926001 1500
Kampo aptaisas Tipas 1	927122 1
Kojos / apatinė dalis Aukštis 900 mm	927000 900