

Garant GRIDLINE

Vario darbastalis su korpusu 16G, aukštis 950 mm Eluplan plokštė; tamsi, 12x20G, Plokštės ilgis: 1000/7mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	922137 1000/7
GTIN	4062406083892
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stabilios plieno konstrukcijos darbastalis. Kojelių dalys 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiančiosiomis. Su 1 poromis kampo aptaisų dar didesniai stabilumui. Stalčių korpusas 16G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia.

Komplektacija:

stalčių priekinis aukštis mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

Tiekimo sudėtis:

1 kojelių dalis, 1 pora kampo aptaisų, korpusas su stalčiais, stalviršis.

Priedai pasirinktinai:

Papildomus priedus, pvz.: rankinį aukščio reguliatorių, ratukus, šoninius skydus ir t. t., galima rasti GridLine atskiruose komponentuose, esančiuose 92-ajame skyriuje.

Spalva:

Korpusas, kojelės ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti milteliniu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Techninis aprašymas

Svoris	113 kg
Stalčių bloko naudingasis aukštis	800 mm
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	800 kg
Stalčių bloko gylis	650 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20
Stalčių bloko plotis	400 mm
Aukštis	950 mm
Stalčių skaičius	7
Stalčių naudingasis plotis G	12
Serija	vario
Stalčiaus naudingasis plotis	300 mm
Darbastalio ilgis	1000 mm
Darbastalio gylis	750 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Stalčių bloko aukštis	900 mm
Darbastalio storis	50 mm
Stalčių naudingasis gylis G	12×20
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	950 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	12×20G

Produkto rūšis

Darbastalis

Priedai

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21
---	-------------

Stalčius Stalčių aukštis 200 mm	927500 200
---------------------------------	------------

Stalčius Stalčių aukštis 75 mm	927500 75
--------------------------------	-----------

Stalčius Stalčių aukštis 150 mm	927500 150
---------------------------------	------------

Stalčius Stalčių aukštis 100 mm	927500 100
---------------------------------	------------

Darbastalissu tamsiai pilka plastikine danga (Eluplan) Plokštės ilgis 1000 mm	926241 1000
--	-------------

Korpusas 16G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 900/7	927300 900/7
--	--------------

Kojos / apatinė dalis Aukštis 900 mm	927000 900
--------------------------------------	------------

Kampo aptaisas Tipas 1	927122 1
------------------------	----------