


Garant**SOGX 050204, HB6535, Tipas: UNI**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	234032 UNI
GTIN	4062406082987
Produktų klasė	21E

Aprašymas

Tinka:

GARANT Power Drill Nr. 234000 – 234025.

Rekomendacija:

Gręžiant su laikikliu Nr. 234015 ir Nr. 234025 pastumą sumažinkite iki 70%.

Pastūma f: 0,05 – 0,1 mm/aps.

Techninis aprašymas

Serija	Power Drill
Tipas	UNI
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Danga	TiN
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOGX 050204
Kietlydinys	HB6535
Ašmenys	HM

Pastūma f	0,05 – 0,1 mm/aps.
Produkto rūšis	Gręžimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	270 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	250 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	220 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	180 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	170 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	150 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	250 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		