

**HOLEX****Neaustinės medžiagos šlifavimo juosta (A), 20×520 mm, Grūdėtumo palyginimas: 280****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	558481 280
GTIN	4045197719294
Produktų klasė	52E

**Aprašymas****Modelis:**

Sintetinis nailono neaustinis audinys su šlifavimo grūdeliais, surištais sintetine derva, labai patvarus, **tolygi paviršiaus kokybė, mažas šiluminis poveikis.**

**Paskirtis:**

Rupiai nušlifuotų arba šepėčiu nušveistų paviršių baigiamajam apdirbimui. Taip pat tinka nuvalyti rūdžių apnašas, nedidelius nešvarumus ar senus dažus.

**Techninis aprašymas**

Grūdėtumo palyginimas	280
Spalva	mėlyna
Smulkumo laipsnis	labai glotni
Modelis	A very fine
Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %

Šlifavimo juostos plotis	20 mm
Šlifavimo juostos ilgis	520 mm
Produkto pavadinimo požymis	20×520 mm
Produkto rūšis	Neaustinio audinio šlifavimo juosta

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka	15-20 m/s	
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	10 m/s	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	10 m/s	P
Plienas <55 HRC	tinka	10 m/s	H
Plienas <60 HRC	tinka	10 m/s	H
Plienas <67 HRC	tinka	10 m/s	H
INOX	tinka	10 m/s	
Ti	tinka	10 m/s	
Ketus (G)	tinka	10 m/s	K
CuZn	tinka	10 m/s	N
Plastikas, GFK	tinka	10 m/s	
Mediena	tinka	10 m/s	
Dažai	tinka	10 m/s	
Uni	tinka	10 m/s	
sausasis	tinka		