

Garant GRIDLINE

Vario darbastalis su korpusu 24G, aukštis 850 mm Buko Multiplex plokštė, 20x20G, Plokštės ilgis: 1500/3mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	922624 1500/3
GTIN	4062406084448
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stabilios plieno konstrukcijos darbastalis. Kojelių dalys 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiančiosiomis. Su 1 poromis kampo aptaisų dar didesniui stabilumui. Stalčių korpusas 24G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 50, 75, 100

Tiekimo sudėtis:

2 kojelių dalis, 1 pora kampo aptaisų, korpusas su stalčiais, stalviršis.

Priedai pasirinktinai:

Papildomus priedus, pvz.: rankinį aukščio reguliatorių, ratukus, šoninius skydus ir t. t., galima rasti GridLine atskiruose komponentuose, esančiuose 92-ajame skyriuje.

Spalva:

Korpusas, kojelės ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti milteliniu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Techninis aprašymas

Stalčių bloko plotis	600 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	400 kg
Stalčių bloko aukštis	300 mm
Aukštis	850 mm
Stalčių bloko gylis	650 mm
Svoris	119 kg
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Stalčių naudingasis plotis G	20
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Darbastalio gylis	750 mm
Stalčių bloko naudingasis aukštis	225 mm
Serija	vario
Darbastalio storis	50 mm
Darbastalio ilgis	1500 mm
Stalčių skaičius	3
Stalčių naudingasis gylis G	20
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	850 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20×20G
Produkto rūšis	Darbastalis

Priedai

Synos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21
Stalčius Stalčių aukštis 50 mm	927800 50
Stalčius Stalčių aukštis 75 mm	927800 75
Stalčius Stalčių aukštis 100 mm	927800 100
Kojos / apatinė dalis Aukštis 800 mm	927000 800
Kampo aptaisas Tipas 1	927122 1
50 mm storio stalviršišis buko Multiplex Plokštės ilgis 1500 mm	926081 1500
Korpusas 24G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 300/3	927600 300/3