

Garant GRIDLINE

Vario darbastalis su korpusu 24G, aukštis 950 mm Eluplan plokštė; tamsi, 20×20G, Plokštės ilgis: 2000/3mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	922637 2000/3
GTIN	4062406084578
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stabilios plieno konstrukcijos darbastalis. Kojelių dalys 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiančiosiomis. Su 1 poromis kampo aptaisų dar didesniai stabilumui. Stalčių korpusas 24G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 50, 75, 100

Tiekimo sudėtis:

2 kojelių dalis, 1 pora kampo aptaisų, korpusas su stalčiais, stalviršis.

Priedai pasirinktinai:

Papildomus priedus, pvz.: rankinį aukščio reguliatorių, ratukus, šoninius skydus ir t. t., galima rasti GridLine atskiruose komponentuose, esančiuose 92-ajame skyriuje.

Spalva:

Korpusas, kojelės ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Techninis aprašymas

Stalčių naudingasis gylis G	20×20
-----------------------------	-------

Stalčių naudingasis gylis G	20
Aukštis	950 mm
Stalčių bloko aukštis	300 mm
Darbastalio ilgis	2000 mm
Svoris	134 kg
Stalčių bloko plotis	600 mm
Stalčių bloko gylis	650 mm
Darbastalio gylis	750 mm
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	400 kg
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Serija	vario
Darbastalio storis	50 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Stalčių bloko naudingasis aukštis	225 mm
Stalčių naudingasis plotis G	20
Stalčių skaičius	3
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	950 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20x20G
Produkto rūšis	Darbastalis

Priedai

Stalčius Stalčių aukštis 75 mm	927800 75
Spygnos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21
Stalčius Stalčių aukštis 50 mm	927800 50
Stalčius Stalčių aukštis 100 mm	927800 100
Kojos / apatinė dalis Aukštis 900 mm	927000 900
Kampo aptaisas Tipas 1	927122 1
Darbatalissu tamsiai pilka plastikine danga (Eluplan) Plokštės ilgis 2000 mm	926241 2000
Korpusas 24G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 300/3	927600 300/3