

Garant GRIDLINE

**Vario darbastalis su korpusu 24G, aukštis 950 mm Eluplan plokštė; tamsi, 20x20G, Plokštės ilgis: 1500/3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	922637 1500/3
GTIN	4062406084561
Produktų klasė	9GG

**Aprašymas****Modelis:**

Stabilios plieno konstrukcijos darbastalis. Kojelių dalys 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiančiosiomis. Su 1 poromis kampo aptaisų dar didesniame stabilumui. Stalčių korpusas 24G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyňa. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia.

**Komplektacija:**

Stalčių priekinis aukštis mm: 50, 75, 100

**Tiekimo sudėtis:**

2 kojelių dalis, 1 pora kampo aptaisų, korpusas su stalčiais, stalviršis.

**Priedai pasirinktinai:**

Papildomus priedus, pvz.: rankinį aukščio reguliatorių, ratukus, šoninius skydus ir t. t., galima rasti GridLine atskiruose komponentuose, esančiuose 92-ajame skyriuje.

**Spalva:**

Korpusas, kojelės ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti milteliniu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

**Pastaba:**

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

**Techninis aprašymas**

Stalčių bloko naudingasis aukštis	225 mm
Stalčių bloko aukštis	300 mm
Stalčių bloko plotis	600 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	400 kg
Serija	vario
Darbastalio ilgis	1500 mm
Stalčių bloko gylis	650 mm
Stalčių naudingasis plotis G	20
Stalčių skaičius	3
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Svoris	120 kg
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Darbastalio storis	50 mm
Darbastalio gylis	750 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20
Aukštis	950 mm
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	950 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20×20G
Produkto rūšis	Darbastalis

**Priedai**

Stalčius Stalčių aukštis 75 mm	927800 75
Stalčius Stalčių aukštis 50 mm	927800 50
Synos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21
Stalčius Stalčių aukštis 100 mm	927800 100
Kojos / apatinė dalis Aukštis 900 mm	927000 900
Kampo aptaisas Tipas 1	927122 1
Darbastalissu tamsiai pilka plastikine danga (Eluplan) Plokštės ilgis 1500 mm	926241 1500
Korpusas 24G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 300/3	927600 300/3