

Garant GRIDLINE

Vario darbastalis su korpusu 24G, aukštis 950 mm Plokštė iš bambuko, 20x20G, Plokštės ilgis: 1500/4mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	922671 1500/4
GTIN	4062406084684
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stabilios plieno konstrukcijos darbastalis. Kojelių dalys 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiančiosiomis. Su 1 poromis kampo aptaisų dar didesniame stabilumui. Stalčių korpusas 24G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyňa. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 50, 75, 75, 125

Tiekimo sudėtis:

2 kojelių dalis, 1 pora kampo aptaisų, korpusas su stalčiais, stalviršis.

Priedai pasirinktinai:

Papildomus priedus, pvz.: rankinį aukščio reguliatorių, ratukus, šoninius skydus ir t. t., galima rasti GridLine atskiruose komponentuose, esančiuose 92-ajame skyriuje.

Spalva:

Korpusas, kojelės ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Techninis aprašymas

Aukštis	950 mm
Stalčių bloko gylis	650 mm
Serija	vario
Stalčių naudingasis plotis G	20
Darbatalio ilgis	1500 mm
Darbatalio storis	50 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	400 kg
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Stalčių skaičius	4
Darbatalio gylis	750 mm
Svoris	131 kg
Stalčių bloko aukštis	400 mm
Stalčių bloko plotis	600 mm
Stalčių bloko naudingasis aukštis	325 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Darbatalio aukštis	950 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20×20G
Produkto rūšis	Darbatalis

Priedai

Synos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21
Stalčius Stalčių aukštis 125 mm	927800 125
Stalčius Stalčių aukštis 50 mm	927800 50
Stalčius Stalčių aukštis 75 mm	927800 75
Kojos / apatinė dalis Aukštis 900 mm	927000 900
Kampo aptaisas Tipas 1	927122 1
Korpusas 24G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 400/4	927600 400/4
50 mm storio stalviršišis šachmatine tvarka suklijuoto bambuko Plokštės ilgis 1500 mm	926001 1500