

Garant GRIDLINE

**Vario darbastalis su korpusu 24G, aukštis 850 mm Eluplan plokštė; tamsi, 20x20G, Plokštės ilgis: 1500/5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	922707 1500/5
GTIN	4062406084837
Produktų klasė	9GG

**Aprašymas****Modelis:**

Stabilios plieno konstrukcijos darbastalis. Kojelių dalys 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiančiosiomis. Su 1 poromis kampo aptaisų dar didesniai stabilumui. Stalčių korpusas 24G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia.

**Komplektacija:**

Stalčių priekinis aukštis mm: 50, 75, 75, 100, 125

**Tiekimo sudėtis:**

2 kojelių dalys, 1 pora kampo aptaisų, stalčių korpusas, stalviršis.

**Priedai pasirinktinai:**

Papildomus priedus, pvz.: rankinį aukščio reguliatorių, ratukus, šoninius skydus ir t. t., galima rasti GridLine atskiruose komponentuose, esančiuose 92-ajame skyriuje.

**Spalva:**

Korpusas, kojelės ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

**Pastaba:**

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

**Techninis aprašymas**

Stalčių bloko plotis	600 mm
Darbastalio gylis	750 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Darbastalio storis	50 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Aukštis	850 mm
Serija	vario
Stalčių skaičius	5
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Svoris	141 kg
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	400 kg
Darbastalio ilgis	1500 mm
Stalčių bloko aukštis	500 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20
Stalčių naudingasis plotis G	20
Stalčių bloko naudingasis aukštis	425 mm
Stalčių bloko gylis	650 mm
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	850 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20×20G
Produkto rūšis	Darbastalis

**Priedai**

Stalčius Stalčių aukštis 75 mm	927800 75
Stalčius Stalčių aukštis 50 mm	927800 50
Stalčius Stalčių aukštis 100 mm	927800 100
Stalčius Stalčių aukštis 125 mm	927800 125
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21
Kampo aptaisas Tipas 1	927122 1
Korpusas 24G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 500/5	927600 500/5
Kojos / apatinė dalis Aukštis 800 mm	927000 800
Darbastalissu tamsiai pilka plastikine danga (Eluplan) Plokštės ilgis 1500 mm	926241 1500