

Garant GRIDLINE

Vario darbastalis su korpusu 24G, aukštis 950 mm Plokštė iš bambuko, 20x20G, Plokštės ilgis: 1000/5mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	922711 1000/5
GTIN	4062406084851
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stabilios plieno konstrukcijos darbastalis. Kojelių dalys 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiančiosiomis. Su 1 poromis kampo aptaisų dar didesniai stabilumui. Stalčių korpusas 24G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 50, 75, 75, 100, 125

Tiekimo sudėtis:

2 kojelių dalys, 1 pora kampo aptaisų, stalčių korpusas, stalviršis.

Priedai pasirinktinai:

Papildomus priedus, pvz.: rankinį aukščio reguliatorių, ratukus, šoninius skydus ir t. t., galima rasti GridLine atskiruose komponentuose, esančiuose 92-ajame skyriuje.

Spalva:

Korpusas, kojelės ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti milteliniu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Techninis aprašymas

Darbastalio storis	50 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Serija	vario
Stalčių bloko plotis	600 mm
Stalčių skaičius	5
Svoris	128 kg
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Stalčių bloko naudingasis aukštis	425 mm
Stalčių bloko gylis	650 mm
Darbastalio ilgis	1000 mm
Stalčių naudingasis plotis G	20
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Stalčių bloko aukštis	500 mm
Aukštis	950 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	400 kg
Darbastalio gylis	750 mm
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	950 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20×20G

Produkto rūšis

Darbastalis

Priedai

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21
Stalčius Stalčių aukštis 75 mm	927800 75
Stalčius Stalčių aukštis 50 mm	927800 50
Stalčius Stalčių aukštis 100 mm	927800 100
Stalčius Stalčių aukštis 125 mm	927800 125
50 mm storio stalviršišis šachmatine tvarka suklijuoto bambuko Plokštės ilgis 1000 mm	926001 1000
Kojos / apatinė dalis Aukštis 900 mm	927000 900
Kampo aptaisas Tipas 1	927122 1
Korpusas 24G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 500/5	927600 500/5