

Garant GRIDLINE

Vario darbastalis su korpusu 24G, aukštis 950 mm Buko Multiplex plokštė, 20x20G, Plokštės ilgis: 2000/6mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	922774 2000/6
GTIN	4062406085124
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stabilios plieno konstrukcijos darbastalis. Kojelių dalys 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiančiosiomis. Su 1 poromis kampo aptaisų dar didesniai stabilumui. Stalčių korpusas 24G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Tiekimo sudėtis:

1 kojelių dalis, 1 pora kampo aptaisų, korpusas su stalčiais, stalviršis.

Priedai pasirinktinai:

Papildomus priedus, pvz.: rankinį aukščio reguliatorių, ratukus, šoninius skydus ir t. t., galima rasti GridLine atskiruose komponentuose, esančiuose 92-ajame skyriuje.

Spalva:

Korpusas, kojelės ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Techninis aprašymas

Stalčių skaičius	6
------------------	---

Stalčių bloko naudingasis aukštis	800 mm
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	800 kg
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Darbastalio gylis	750 mm
Serija	vario
Stalčių naudingasis gylis G	20
Svoris	172 kg
Stalčių bloko plotis	600 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Aukštis	950 mm
Darbastalio ilgis	2000 mm
Stalčių naudingasis plotis G	20
Stalčių bloko gylis	650 mm
Stalčių bloko aukštis	900 mm
Darbastalio storis	50 mm
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	950 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20×20G
Produkto rūšis	Darbastalis

Priedai

Stalčius Stalčių aukštis 250 mm	927800 250
Stalčius Stalčių aukštis 75 mm	927800 75
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21
Stalčius Stalčių aukštis 150 mm	927800 150
Stalčius Stalčių aukštis 100 mm	927800 100
Stalčius Stalčių aukštis 125 mm	927800 125
Kampo aptaisas Tipas 1	927122 1
Kojos / apatinė dalis Aukštis 900 mm	927000 900
50 mm storio stalviršišišk buko Multiplex Plokštės ilgis 2000 mm	926081 2000
Korpusas 24G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 900/6	927600 900/6