

Garant GRIDLINE

Vario darbastalis su korpusu 24G, aukštis 950 mm Buko Multiplex plokštė, 20x20G, Plokštės ilgis: 1500/7mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	922774 1500/7
GTIN	4062406085117
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stabilios plieno konstrukcijos darbastalis. Kojelių dalys 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiančiosiomis. Su 1 poromis kampo aptaisų dar didesniam stabilumui. Stalčių korpusas 24G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

Tiekimo sudėtis:

1 kojelių dalis, 1 pora kampo aptaisų, korpusas su stalčiais, stalviršis.

Priedai pasirinktinai:

Papildomus priedus, pvz.: rankinį aukščio reguliatorių, ratukus, šoninius skydus ir t. t., galima rasti GridLine atskiruose komponentuose, esančiuose 92-ajame skyriuje.

Spalva:

Korpusas, kojelės ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Techninis aprašymas

Darbastalio gylis	750 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Stalčių bloko plotis	600 mm
Stalčių naudingasis plotis G	20
Stalčių naudingasis gylis G	20
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Darbastalio ilgis	1500 mm
Darbastalio storis	50 mm
Stalčių bloko naudingasis aukštis	800 mm
Stalčių bloko gylis	650 mm
Aukštis	950 mm
Stalčių bloko aukštis	900 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Svoris	164 kg
Serija	vario
Stalčių skaičius	7
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	800 kg
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	950 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20×20G
Produkto rūšis	Darbastalis

Priedai

Synos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21
Stalčius Stalčių aukštis 100 mm	927800 100
Stalčius Stalčių aukštis 200 mm	927800 200
Stalčius Stalčių aukštis 75 mm	927800 75
Stalčius Stalčių aukštis 150 mm	927800 150
Kampo aptaisas Tipas 1	927122 1
50 mm storio stalviršišis buko Multiplex Plokštės ilgis 1500 mm	926081 1500
Korpusas 24G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 900/7	927600 900/7
Kojos / apatinė dalis Aukštis 900 mm	927000 900