

3M**Šlifavimo juosta Cubitron™ II 947A, 13×610 mm, Grūdėtumas: 80****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	558440 80
GTIN	4046719880768
Produktų klasė	53S

Aprašymas**Modelis:**

Cubitron™ II šlifavimo juosta 947A su tikslios formos keramikiniais šlifavimo grūdeliais ir aliuminio oksidu ant X audinio pagrindo. Lanksti šlifavimo juosta sudėtingiems šlifavimo darbams **rankiniais prietaisais** ir **šlifuoekliams su ilgomis šlifavimo juostomis**. Šaltąjį šlifavimą užtikrina šlifavimo medžiaga.

X audinys (lankstus) skirtas **rankiniams prietaisams** ir šlifuoekliams su ilgomis šlifavimo juostomis.

Paskirtis:

Visų rūšių plieno apdirbimui, ypač tinka sunkiai apdirbamoms medžiagoms, pvz.: **nerūdijančiam plienui, nikelio lydiniams, chromui, titanui**, aliuminiui.

Pastaba:

Kitokio grūdėtumo, kokybės ir matmenų juostos užsakomos atskirai, atsižvelgiant į gamintojo siūlomą mažiausią kiekį. Jeigu užsakyme nenurodyta kitaip, juostos būna su standartiniu rišikliu. Šlifavimo juostas poliravimo mašinoms žr. Nr. 568526 ir toliau.

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	80
------------	----

Serija	Cubitron™II 947A
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Šlifavimo juostos plotis	13 mm
Šlifavimo juostos ilgis	610 mm
Produkto pavadinimo požymis	13×610 mm
Produkto rūšis	Šlifavimo juosta

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka	35-40 m/s	
Plienas <900 N/mm ²	tinka	32-38 m/s	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	20-25 m/s	P
Plienas <55 HRC	tinka	32-38 m/s	H
Plienas <60 HRC	tinka	25-30 m/s	H
Plienas <67 HRC	tinka	20-25 m/s	H
INOX	tinka	18-30 m/s	
Ti	ribotai tinka	10-20 m/s	
Ketus (G)	tinka	30-45 m/s	K
CuZn	tinka	35-45 m/s	N
Uni	tinka		
sausasis	tinka		