

Garant

Frezavimo laikiklis 93°, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 63/4mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	211807 63/4
GTIN	4045197715050
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Didesnis įrankio standumas, nes keičiamos plokštelės ir jų lizdai apsaugoti nuo deformacijos.

Paskirtis:

Puikiai pašalinamos drožlės, ypač frezuojant galias išėmas.

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 5,7** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 20IP**.

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Bendras ilgis L _{viso}	55 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	22 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VCG. 2205
Pjovimo briaunos Ø D _c	63 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	120 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	124 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	10 mm
Nuožulos kampas α_{\max}	3,22 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	53,34 mm
$\varnothing D_3$	57 mm
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezavimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 10IP	674252 10IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219800
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 5,7 Nm	211750 5,7