

**Šlifavimo juosta Cubitron™ II 947A, 12×520 mm, Grūdėtumas: 60****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

558432 60

GTIN

4054596020887

Produktų klasė

53S

**Aprašymas****Modelis:**

**Cubitron™ II šlifavimo juosta 947A** su tikslios formos keramikiniais šlifavimo grūdeliais ir aliuminio oksidu ant X audinio pagrindo. Lanksti šlifavimo juosta sudėtingiems šlifavimo darbams **rankiniais prietaisais** ir **šlifuko liams su ilgomis šlifavimo juostomis**. Šaltąjį šlifavimą užtikrina šlifavimo medžiaga.

X audinys (lankstus) skirtas **rankiniams prietaisams** ir šlifuko liams su ilgomis šlifavimo juostomis.

**Paskirtis:**

Visų rūšių plieno apdirbimui, ypač tinka sunkiai apdirbamoms medžiagoms, pvz.: **nerūdijančiam plienui, nikelio lydiniams, chromui, titanui**, aliuminiui.

**Pastaba:**

Kitokio grūdėtumo, kokybės ir matmenų juostos užsakomos atskirai, atsižvelgiant į gamintojo siūlomą mažiausią kiekį. Jeigu užsakyme nenurodyta kitaip, juostos būna su standartiniu rišikliu. Šlifavimo juostas poliravimo mašinoms žr. Nr. 568526 ir toliau.

**Techninis aprašymas**

Grūdėtumas

60

Serija	Cubitron™II 947A
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Šlifavimo juostos plotis	12 mm
Šlifavimo juostos ilgis	520 mm
Produkto pavadinimo požymis	12×520 mm
Produkto rūšis	Šlifavimo juosta

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka	35-40 m/s	
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	32-38 m/s	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	20-25 m/s	P
Plienas <55 HRC	tinka	32-38 m/s	H
Plienas <60 HRC	tinka	25-30 m/s	H
Plienas <67 HRC	tinka	20-25 m/s	H
INOX	tinka	18-30 m/s	
Ti	ribotai tinka	10-20 m/s	
Ketus (G)	tinka	30-45 m/s	K
CuZn	tinka	35-45 m/s	N
Uni	tinka		
sausasis	tinka		