

Garant**Nupjovimo peilis Heavy Duty, neutralus, Peilio aukštis h5 / įpjovos plotis w:
100/6,0mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273558 100/6,0
GTIN	4062406085254
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Peilio aukštis nuo 100 mm su keturiais lizdais plokštelėms!

Tinka:

Laikikliai Nr. 273984 – 274000 arba Nr. 319132; 319133 (VDI laikikliai).

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

Techninis aprašymas

Peilio aukštis h ₅	100 mm
kai maksimalus ruošinio Ø	400 mm
Įpjovos plotis w	6 mm
Bendras ilgis L	500 mm
Paskirtis	neutralus
Vidinis aušinimas	ne
Sistemos raktas	taip
galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	Įpjovimo peilis

