

Garant GRIDLINE

Vario darbastalis su korpusu 24G, durimis, aukštis 850 mm Plokštė iš bambuko, 20×20G, Plokštės ilgis: 2000/T2mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	922781 2000/T2
GTIN	4062406085209
Produktų klasė	9GG

Aprašymas

Modelis:

Stabilios plieno konstrukcijos darbastalis. Kojelių dalys 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiančiosiomis. Su 1 poromis kampo aptaisų dar didesniai stabilumui. Korpusas 24G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 75, 75

Durų aukštis mm: 525

Lentynų skaičius, aukštis reguliuojamas: 1

Tiekimo sudėtis:

1 kojos dalis, 1 pora kampo aptaisų, korpusas su stalčiais ir durimis, stalviršis.

Spalva:

Korpusas, kojelės ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Techninis aprašymas

Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	800 kg
Stalčių bloko naudingasis aukštis	700 mm

Darbastalio gylis	750 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20
Darbastalio ilgis	2000 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Stalčių skaičius	2
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Svoris	133 kg
Darbastalio storis	50 mm
Stalčių naudingasis plotis G	20
Stalčių bloko plotis	600 mm
Serija	vario
Stalčių bloko gylis	650 mm
Aukštis	850 mm
Stalčių bloko aukštis	800 mm
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	850 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Durų atidarymo kampas	180 laipsniai
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20×20G
Produkto rūšis	Darbastalis

Priedai

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21
Stalčius Stalčių aukštis 75 mm	927800 75
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas KO12	914226 KO12
50 mm storio stalviršiši šachmatine tvarka suklijuoto bambuko Plokštės ilgis 2000 mm	926001 2000
Korpusas 24G su durimis su dešinine atrama / stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 800/2	927610 800/2
Kojos / apatinė dalis Aukštis 800 mm	927000 800
Kampo aptaisas Tipas 1	927122 1