

**Garant****Nupjovimo plokštelė neutral., HB7035, įpjovos plotis w: 6,0mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273100 6,0
GTIN	4062406085346
Produktų klasė	21J

**Aprašymas****Paskirtis:**

Atpjovimo peiliams Nr. 273551 – 273558.

**Techninis aprašymas**

Pastūma f plienui < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,17 mm/aps,
Ašmenys	HM
Įpjovos plotis w	6 mm
Danga	TiCN
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	HB7035
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	140 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	120 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	100 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	50 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	80 m/min	K
nepatraukiamas	tinka		
nereguliarus	tinka		
pertraukiamas	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		