

Garant GRIDLINE

**Vario darbastalis su korpusu 24G, durimis, aukštis 950 mm Plokštė iš bambuko, 20×20G, Plokštės ilgis: 1500/T3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	922791 1500/T3
GTIN	4062406085452
Produktų klasė	9GG

**Aprašymas****Modelis:**

Stabilios plieno konstrukcijos darbastalis. Kojelių dalys 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiančiosiomis. Su 1 poromis kampo aptaisų dar didesniame stabilumui. Korpusas 24G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia.

**Komplektacija:**

Stalčių priekinis aukštis mm: 75, 75, 100

Durų aukštis mm: 525

Lentynų skaičius, aukštis reguliuojamas: 1

**Tiekimo sudėtis:**

1 kojos dalis, 1 pora kampo aptaisų, korpusas su stalčiais ir durimis, stalviršis.

**Spalva:**

Korpusas, kojelės ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

**Pastaba:**

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

**Techninis aprašymas**

Darbastalio ilgis	1500 mm
-------------------	---------

Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Aukštis	950 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Stalčių bloko naudingasis aukštis	800 mm
Stalčių bloko aukštis	900 mm
Darbastalio gylis	750 mm
Stalčių bloko plotis	600 mm
Stalčių naudingasis plotis G	20
Darbastalio storis	50 mm
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	800 kg
Stalčių skaičius	3
Stalčių naudingasis gylis G	20
Svoris	129 kg
Serija	vario
Stalčių bloko gylis	650 mm
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	950 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Durų atidarymo kampas	180 laipsniai
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20×20G
Produkto rūšis	Darbastalis

**Priedai**

Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas KO12	914226 KO12
Synos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21
Stalčius Stalčių aukštis 75 mm	927800 75
Stalčius Stalčių aukštis 100 mm	927800 100
Korpusas 24G su durimis su dešinine atrama / stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 900/3	927610 900/3
50 mm storio stalviršiši šachmatine tvarka suklijuoto bambuko Plokštės ilgis 1500 mm	926001 1500
Kampo aptaisas Tipas 1	927122 1
Kojos / apatinė dalis Aukštis 900 mm	927000 900