

Garant GRIDLINE

Vario darbastalis su korpusu 24G, durimis, aukštis 850 mm Eluplan plokštė; tamsi, 20×20G, Plokštės ilgis: 2000/T2mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	922787 2000/T2
GTIN	4062406085445
Produktų klasė	9GG

Aprašymas

Modelis:

Stabilios plieno konstrukcijos darbastalis. Kojelių dalys 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiančiosiomis. Su 1 poromis kampo aptaisų dar didesniai stabilumui. Korpusas 24G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 75, 75

Durų aukštis mm: 525

Lentynų skaičius, aukštis reguliuojamas: 1

Tiekimo sudėtis:

1 kojos dalis, 1 pora kampo aptaisų, korpusas su stalčiais ir durimis, stalviršis.

Spalva:

Korpusas, kojelės ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Techninis aprašymas

Serija	vario
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	800 kg

Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Stalčių bloko aukštis	800 mm
Stalčių bloko plotis	600 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20
Svoris	133 kg
Darbastalio storis	50 mm
Stalčių bloko naudingasis aukštis	700 mm
Darbastalio gylis	750 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Stalčių naudingasis plotis G	20
Darbastalio ilgis	2000 mm
Aukštis	850 mm
Stalčių skaičius	2
Stalčių bloko gylis	650 mm
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	850 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Durų atidarymo kampas	180 laipsniai
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20×20G
Produkto rūšis	Darbastalis

Priedai

Stalčius Stalčių aukštis 75 mm	927800 75
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas KO12	914226 KO12
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21
Kojos / apatinė dalis Aukštis 800 mm	927000 800
Korpusas 24G su durimis su dešinine atrama / stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 800/2	927610 800/2
Darbatalissu tamsiai pilka plastikine danga (Eluplan) Plokštės ilgis 2000 mm	926241 2000
Kampo aptaisas Tipas 1	927122 1