

Garant GRIDLINE

Vario darbatalis su 2 korpusais 24G, aukštis 850 mm Plokštė iš bambuko, 20x20G, Plokštės ilgis: 2000/6+7mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	922801 2000/6+7
GTIN	4062406085513
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stabilios plieno konstrukcijos darbatalis. Stalčių korpusas 24G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis (kairėje) mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Stalčių priekinis aukštis (dešinėje) mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

Tiekimo sudėtis:

2 korpusai su stalčiais, stalviršis.

Spalva:

Korpusas, kojelės ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Techninis aprašymas

Stalčių bloko plotis	600 mm
Stalčių bloko gylis	650 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Aukštis	850 mm

Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Darbastalio storis	50 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	1000 kg
Stalčių naudingasis plotis G	20
Darbastalio ilgis	2000 mm
Darbastalio gylis	750 mm
Stalčių skaičius	13
Svoris	219 kg
Stalčių bloko naudingasis aukštis	700 mm
Serija	vario
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	850 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20×20G
Produkto rūšis	Darbastalis

Priedai

Stalčius Stalčių aukštis 75 mm	927800 75
Stalčius Stalčių aukštis 200 mm	927800 200
Stalčius Stalčių aukštis 100 mm	927800 100

Stalčius Stalčių aukštis 125 mm	927800 125
Stalčius Stalčių aukštis 150 mm	927800 150
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21
Stalčius Stalčių aukštis 50 mm	927800 50
Korpusas 24G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 800/7	927600 800/7
Korpusas 24G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 800/6	927600 800/6
50 mm storio stalviršiši šachmatine tvarka suklijuoto bambuko Plokštės ilgis 2000 mm	926001 2000