

Garant GRIDLINE

Vario darbastalis su 2 korpusais 24G, aukštis 850 mm Buko Multiplex plokštė, 20×20G, Plokštės ilgis: 2000/6+7mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	922804 2000/6+7
GTIN	4062406085551
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stabilios plieno konstrukcijos darbastalis. Stalčių korpusas 24G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis (kairėje) mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Stalčių priekinis aukštis (dešinėje) mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

Tiekimo sudėtis:

2 korpusai su stalčiais, stalviršis.

Spalva:

Korpusas, kojelės ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Techninis aprašymas

Stalčių naudingasis plotis G	20
Stalčių naudingasis gylis G	20
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Aukštis	850 mm

Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Darbastalio gylis	750 mm
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	1000 kg
Stalčių bloko plotis	600 mm
Stalčių bloko gylis	650 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Darbastalio ilgis	2000 mm
Stalčių bloko naudingasis aukštis	700 mm
Stalčių skaičius	13
Serija	vario
Darbastalio storis	50 mm
Svoris	219 kg
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	850 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20x20G
Produkto rūšis	Darbastalis

Priedai

Stalčius Stalčių aukštis 200 mm	927800 200
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21
Stalčius Stalčių aukštis 100 mm	927800 100

Stalčius Stalčių aukštis 75 mm	927800 75
Korpusas 24G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 800/7	927600 800/7
Korpusas 24G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 800/6	927600 800/6
50 mm storio stalviršišis buko Multiplex Plokštės ilgis 2000 mm	926081 2000