

Garant GRIDLINE

**Vario darbastalis su 2 korpusais 24G, aukštis 850 mm Buko Multiplex plokštė, 20x20G, Plokštės ilgis: 2000/6+2Tmm****Užsakymo data**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Užsakymo numeris | 922804 2000/6+2T |
| GTIN             | 4062406085575    |
| Produktų klasė   | 9GG              |

**Aprašymas****Modelis:**

Stabilios plieno konstrukcijos darbastalis. Stalčių korpusas 24G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia.

**Komplektacija:**

Stalčių priekinis aukštis (kairėje) mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Stalčių priekinis aukštis (dešinėje) mm: 75, 75

Durelių aukštis (dešinėje) mm: 525

Lentynų skaičius, aukštis reguliuojamas (dešinėje): 1

**Tiekimo sudėtis:**

2 korpusai su stalčiais, stalviršis.

**Spalva:**

Korpusas, kojelės ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti milteliniu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

**Pastaba:**

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

**Techninis aprašymas**

|                  |        |
|------------------|--------|
| Stalčių skaičius | 8      |
| Aukštis          | 850 mm |

|   |  |
|---|--|
| Stalčių bloko naudingasis aukštis   | 700 mm   |
| Darbastalio storis  | 50 mm  |
| Stalčių naudingasis gylis G   | 20   |
| Darbastalio ilgis   | 2000 mm  |
| Darbastalio gylis   | 750 mm   |
| Serija  | vario  |
| Stalčiaus naudingasis gylis   | 500 mm   |
| Stalčių bloko plotis  | 600 mm   |
| Stalčių naudingasis plotis G  | 20   |
| Stalčiaus naudingasis plotis  | 500 mm   |
| Stalčių bloko gylis   | 650 mm   |
| Svoris  | 178 kg   |
| Stalčių naudingasis gylis G   | 20×20  |
| Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) | 1000 kg  |
| Durų atidarymo kampas   | 180 laipsniai  |
| medžiagos storis  | 1 mm   |
| Darbastalio aukštis   | 850 mm   |
| Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia  | 75 kg  |
| Plokštelės storis   | 50 mm  |
| Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)   | 100 %  |
| Cilindrinė spyna  | modulinė apyraktė  |
| Spalvos pasirinkimas  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkto pavadinimo požymis   | 20×20G   |
| Produkto rūšis  | Darbastalis  |

## Priedai

|   |              |
|---|--------------|
| Stalčius Stalčių aukštis 100 mm   | 927800 100   |
| Stalčius Stalčių aukštis 150 mm   | 927800 150   |
| Stalčius Stalčių aukštis 125 mm   | 927800 125   |
| Stalčius Stalčių aukštis 75 mm  | 927800 75    |
| Stalčius Stalčių aukštis 200 mm   | 927800 200   |
| Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas KO12   | 914226 KO12  |
| Stalčius Stalčių aukštis 50 mm  | 927800 50    |
| Spynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21   | 914227 KO21  |
| Korpusas 24G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 800/6                              | 927600 800/6 |
| Korpusas 24G su durimis su dešinine atrama / stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 800/2 | 927610 800/2 |
| 50 mm storio stalviršišis buko Multiplex Plokštės ilgis 2000 mm                         | 926081 2000  |