

Garant GRIDLINE

**Vario darbastalis su 2 korpusais 24G, aukštis 950 mm Plokštė iš bambuko, 20x20G, Plokštės ilgis: 2000/7+2Tmm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	922811 2000/7+2T
GTIN	4062406085667
Produktų klasė	9GG

**Aprašymas****Modelis:**

Stabilios plieno konstrukcijos darbastalis. Stalčių korpusas 24G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia.

**Komplektacija:**

Stalčių priekinis aukštis (kairėje) mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

Stalčių priekinis aukštis (dešinėje) mm: 75, 75

Durelių aukštis (dešinėje) mm: 625

Lentynų skaičius, aukštis reguliuojamas (dešinėje): 1

**Tiekimo sudėtis:**

2 korpusai su stalčiais, stalviršis.

**Spalva:**

Korpusas, kojelės ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti milteliniu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

**Pastaba:**

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

**Techninis aprašymas**

Aukštis	950 mm
Stalčių bloko gylis	650 mm

Darbastalio gylis	750 mm
Stalčių bloko naudingasis aukštis	800 mm
Darbastalio ilgis	2000 mm
Stalčių bloko plotis	600 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Stalčių naudingasis plotis G	20
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20
Serija	vario
Stalčių skaičius	9
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Darbastalio storis	50 mm
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	1000 kg
Svoris	192 kg
Durų atidarymo kampas	180 laipsniai
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	950 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20×20G
Produkto rūšis	Darbastalis

## Priedai

Stalčius Stalčių aukštis 200 mm	927800 200
Stalčius Stalčių aukštis 75 mm	927800 75
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas KO12	914226 KO12
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21
Stalčius Stalčių aukštis 100 mm	927800 100
Stalčius Stalčių aukštis 150 mm	927800 150
50 mm storio stalviršiši šachmatine tvarka suklijuoto bambuko Plokštės ilgis 2000 mm	926001 2000
Korpusas 24G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 900/7	927600 900/7
Korpusas 24G su durimis su dešinine atrama / stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 900/2	927610 900/2