

Garant**Nupjovimo plokštelė neutral., HB7035, pjovos plotis w: 6,0mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273190 6,0
GTIN	4062406085377
Produktų klasė	21H

Aprašymas**Modelis:**

Su apsaugine nuožula. Didesniam apdirbimo našumui, didesnio tvirtumo plienams ir nutrūkstantiems pjūviams (10 % didesnė pastūma).

Paskirtis:

Atpjovimo peiliams Nr. 273551 – 273558.

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Pjovos plotis w	6 mm
Danga	TiCN
Pastūma f plienui < 900 N/mm ²	0,17 mm/aps,
Kampo spindulys	0,3 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	HB7035
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1

Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	140 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	120 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	100 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	80 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	50 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	80 m/min	K
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	tinka		
pertraukiamas	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		