

Garant**Nupjovimo plokštelė neutral., HB7035, įpjovos plotis w: 1,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273100 1,5
GTIN	4062406085360
Produktų klasė	21J

Aprašymas**Paskirtis:**

Atpjovimo peiliams Nr. 273551 – 273558.

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Įpjovos plotis w	1,5 mm
Pastūma f plienui < 900 N/mm ²	0,04 mm/aps,
Danga	TiCN
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	HB7035
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	140 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	120 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	100 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	80 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	50 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	80 m/min	K
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	tinka		
pertraukiamas	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		