


Garant**Nupjovimo plokštelė neutral., HB9140, įpjovos plotis w: 8,0mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273292 8,0
GTIN	4062406085391
Produktų klasė	21H

Aprašymas**Paskirtis:**

Atpjovimo peiliams Nr. 273551 – 273558.

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,8 mm
Ašmenys	HM
Įpjovos plotis w	8 mm
Danga	TiAlN ²
Pastūma f plienui < 900 N/mm ²	0,19 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Kietlydinys	HB9140
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	130 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	110 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	90 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	70 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	40 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	120 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	100 m/min	M
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		