

Garant GRIDLINE

Vario darbastalis su 2 korpusais 24G, aukštis 950 mm Eluplan plokštė; tamsi, 20x20G, Plokštės ilgis: 2000/6+6mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	922817 2000/6+6
GTIN	4062406085728
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stabilios plieno konstrukcijos darbastalis. Stalčių korpusas 24G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis (kairėje) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Stalčių priekinis aukštis (dešinėje) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Tiekimo sudėtis:

2 korpusai su stalčiais, stalviršis.

Spalva:

Korpusas, kojelės ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Techninis aprašymas

Stalčių skaičius	12
Stalčių bloko naudingasis aukštis	800 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20

Svoris	220 kg
Darbastalio gylis	750 mm
Stalčių bloko plotis	600 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Serija	vario
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Stalčių bloko gylis	650 mm
Aukštis	950 mm
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	1000 kg
Stalčių naudingasis plotis G	20
Darbastalio ilgis	2000 mm
Darbastalio storis	50 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	950 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20×20G
Produkto rūšis	Darbastalis

Priedai

Stalčius Stalčių aukštis 150 mm	927800 150
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21

Stalčius Stalčių aukštis 75 mm	927800 75
Stalčius Stalčių aukštis 125 mm	927800 125
Stalčius Stalčių aukštis 100 mm	927800 100
Stalčius Stalčių aukštis 250 mm	927800 250
Korpusas 24G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 900/6	927600 900/6
Darbatalissu tamsiai pilka plastikine danga (Eluplan) Plokštės ilgis 2000 mm	926241 2000