

Garant GRIDLINE

**Vario darbastalis su 2 korpusais 24G, aukštis 950 mm Eluplan plokštė; tamsi, 20x20G, Plokštės ilgis: 2000/6+2Tmm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	922817 2000/6+2T
GTIN	4062406085735
Produktų klasė	9GG

**Aprašymas****Modelis:**

Stabilios plieno konstrukcijos darbastalis. Stalčių korpusas 24G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia.

**Komplektacija:**

Stalčių priekinis aukštis (kairėje) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Stalčių priekinis aukštis (dešinėje) mm: 75, 75

Durelių aukštis (dešinėje) mm: 625

Lentynų skaičius, aukštis reguliuojamas (dešinėje): 1

**Tiekimo sudėtis:**

2 korpusai su stalčiais, stalviršis.

**Spalva:**

Korpusas, kojelės ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

**Pastaba:**

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

**Techninis aprašymas**

Darbastalio gylis	750 mm
Aukštis	950 mm

Darbastalio storis	50 mm
Svoris	185 kg
Stalčių skaičius	8
Stalčių bloko plotis	600 mm
Stalčių bloko naudingasis aukštis	800 mm
Darbastalio ilgis	2000 mm
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	1000 kg
Stalčių naudingasis gylis G	20
Stalčių naudingasis plotis G	20
Serija	vario
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Stalčių bloko gylis	650 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Durų atidarymo kampas	180 laipsniai
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	950 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20×20G
Produkto rūšis	Darbastalis

## Priedai

Stalčius Stalčių aukštis 250 mm	927800 250
Stalčius Stalčių aukštis 150 mm	927800 150
Stalčius Stalčių aukštis 125 mm	927800 125
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas KO12	914226 KO12
Stalčius Stalčių aukštis 75 mm	927800 75
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21
Stalčius Stalčių aukštis 100 mm	927800 100
Darbastalissu tamsiai pilka plastikine danga (Eluplan) Plokštės ilgis 2000 mm	926241 2000
Korpusas 24G su durimis su dešinine atrama / stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 900/2	927610 900/2
Korpusas 24G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 900/6	927600 900/6