


Garant**Nupjovimo plokštelė neutral., HB9140, įpjovos plotis w: 8,0mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273294 8,0
GTIN	4062406085834
Produktų klasė	21H

Aprašymas**Modelis:**

Su apsaugine nuožula. Didesniam apdirbimo našumui, didesnio tvirtumo plienams ir nutrūkstamiems pjūviams (10 % didesnė pastūma).

Paskirtis:

Atpjovimo peiliams Nr. 273551 – 273558.

Techninis aprašymas

Įpjovos plotis w	8 mm
Ašmenys	HM
Danga	TiAlSiN ²
Pastūma f plienui < 900 N/mm ²	0,19 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Kietlydinys	HB9140
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.

Produkto rūšis

Griovelio įpjovimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	130 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	110 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	90 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	70 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	40 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	120 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	100 m/min	M
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		