

Garant GRIDLINE

**Vario darbastalis su 2 korpusais, užvertimo aukščio reguliavimo prietaisais, aukštis 850 mm Plokštė iš bambuko, 20×20G, Plokštės ilgis: 1500/6+1Tmm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	922821 1500/6+1T
GTIN	4062406085759
Produktų klasė	9GG

**Aprašymas****Modelis:**

Stabilios plieno konstrukcijos darbastalis. Su integruotu GARANT nulenkimu ir aukščio reguliavimo prietaisu Nr. 967568 dyd. 120 kartu su spaustuviu Nr. 967100 dyd. 120. Spaustuvo korpuso plotis 16G su stalčiumi. Stalčių korpusas 24G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. Korpusas su spaustuviu: Durys rakinamos cilindrine spyna. Stalčius nerakinamas.

**Komplektacija:**

Stalčių priekinis aukštis (kairėje) mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Stalčių priekinis aukštis (dešinėje) mm: 150

Durelių aukštis (dešinėje) mm: 575

**Tiekimo sudėtis:**

1 korpusas su stalčiais, 1 korpusas su nulenkimu aukščio reguliavimo prietaisu, spaustuviu bei stalviršiu.

**Priedai pasirinktinai:**

Papildomus priedus, pvz.: rankinį aukščio reguliatorių, ratukus, šoninius skydus ir t. t., galima rasti GridLine atskiruose komponentuose, esančiuose 92-ajame skyriuje.

**Spalva:**

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti miltelinio būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

**Pastaba:**

Parduodama atskiriomis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

## Techninis aprašymas

Stalčių skaičius	7
Darbastalio storis	50 mm
Stalčių bloko aukštis	800 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Stalčių bloko naudingasis aukštis	700 mm
Darbastalio gylis	750 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20
Aukštis	850 mm
Svoris	179 kg
Darbastalio ilgis	1500 mm
Stalčių naudingasis plotis G	20
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	1000 kg
Serija	vario
Stalčių bloko plotis	600 mm
Stalčių bloko gylis	650 mm
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	850 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20×20G
Produkto rūšis	Darbastalis

## Priedai

Stalčius Stalčių aukštis 200 mm	927800 200
Stalčius Stalčių aukštis 100 mm	927800 100
Stalčius Stalčių aukštis 75 mm	927800 75
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21
Stalčius Stalčių aukštis 150 mm	927800 150
Stalčius Stalčių aukštis 150 mm	927500 150
Stalčius Stalčių aukštis 125 mm	927800 125
Stalčius Stalčių aukštis 50 mm	927800 50
50 mm storio stalviršiši šachmatine tvarka suklijuoto bambuko Plokštės ilgis 1500 mm	926001 1500
Korpusas 24G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 800/6	927600 800/6
Korpusas 16G, pritaikytas užvertimo ir aukščio reguliavimo prietaisui bei spaustuvui Aukštis 800 mm	927321 800