


**Garant****Nupjovimo plokštelė neutral., HB9140, pjovos plotis w: 6,0mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273294 6,0
GTIN	4062406085827
Produktų klasė	21H

**Aprašymas****Modelis:**

Su apsaugine nuožula. Didesniam apdirbimo našumui, didesnio tvirtumo plienams ir nutrūkstantiems pjūviams (10 % didesnė pastūma).

**Paskirtis:**

Atpjovimo peiliams Nr. 273551 – 273558.

**Techninis aprašymas**

Pastūma f plienui < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,17 mm/aps,
Kampo spindulys	0,3 mm
Pjovos plotis w	6 mm
Ašmenys	HM
Danga	TiAlSiN <sup>2</sup>
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Kietlydinys	HB9140
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1

Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	130 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	110 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	90 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	70 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	40 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	120 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	100 m/min	M
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		