

Garant GRIDLINE

Vario darbastalis su 2 korpusais, užvertimo aukščio reguliavimo prietaisais, aukštis 950 mm Plokštė iš bambuko, 20×20G, Plokštės ilgis: 2000/6+1Tmm**Užsakymo data**

| | |
|------------------|------------------|
| Užsakymo numeris | 922831 2000/6+1T |
| GTIN | 4062406085926 |
| Produktų klasė | 9GG |

Aprašymas**Modelis:**

Stabilios plieno konstrukcijos darbastalis. Su integruotu GARANT nulenkimu ir aukščio reguliavimo prietaisu Nr. 967568 dyd. 120 kartu su spaustuviu Nr. 967100 dyd. 120. Spaustuvo korpuso plotis 16G su stalčiumi. Stalčių korpusas 24G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. Korpusas su spaustuviu: Duryš rakinamos cilindrine spyna. Stalčius nerakinamas.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis (kairėje) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Stalčių priekinis aukštis (dešinėje) mm: 150

Durelių aukštis (dešinėje) mm: 675

Tiekimo sudėtis:

1 korpusas su stalčiais, 1 korpusas su nulenkimu aukščio reguliavimo prietaisu, spaustuviu bei stalviršiu.

Priedai pasirinktinai:

Papildomus priedus, pvz.: rankinį aukščio reguliatorių, ratukus, šoninius skydus ir t. t., galima rasti GridLine atskiruose komponentuose, esančiuose 92-ajame skyriuje.

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti miltelinio būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Techninis aprašymas

| | |
|---|--|
| Stalčių naudingasis gylis G | 20×20 |
| Darbastalio ilgis | 2000 mm |
| Stalčių bloko naudingasis aukštis | 800 mm |
| Stalčių naudingasis plotis G | 20 |
| Stalčių bloko aukštis | 900 mm |
| Aukštis | 950 mm |
| Stalčių bloko plotis | 600 mm |
| Stalčiaus naudingasis gylis | 500 mm |
| Stalčių naudingasis gylis G | 20 |
| Darbastalio gylis | 750 mm |
| Stalčių bloko gylis | 650 mm |
| Stalčių skaičius | 7 |
| Darbastalio storis | 50 mm |
| Serija | vario |
| Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) | 1000 kg |
| Svoris | 200 kg |
| Stalčiaus naudingasis plotis | 500 mm |
| medžiagos storis | 1 mm |
| Darbastalio aukštis | 950 mm |
| Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 75 kg |
| Plokštelės storis | 50 mm |
| Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 100 % |
| Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkto pavadinimo požymis | 20×20G |
| Produkto rūšis | Darbastalis |

Priedai

| | |
|---|--------------|
| Stalčius Stalčių aukštis 100 mm | 927800 100 |
| Stalčius Stalčių aukštis 250 mm | 927800 250 |
| Stalčius Stalčių aukštis 150 mm | 927500 150 |
| Stalčius Stalčių aukštis 75 mm | 927800 75 |
| Stalčius Stalčių aukštis 125 mm | 927800 125 |
| Synos aklė, skirta GridLine Tipas KO21 | 914227 KO21 |
| Stalčius Stalčių aukštis 150 mm | 927800 150 |
| 50 mm storio stalviršiši šachmatine tvarka suklijuoto bambuko Plokštės ilgis 2000 mm | 926001 2000 |
| Korpusas 24G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 900/6 | 927600 900/6 |
| Korpusas 16G, pritaikytas užvertimo ir aukščio reguliavimo prietaisui bei spaustuvui Aukštis 900 mm | 927321 900 |