


**Garant****Nupjovimo plokštelė neutral., HU9310, įpjovos plotis w: 6,0mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273298 6,0
GTIN	4062406085865
Produktų klasė	21H

**Aprašymas****Paskirtis:**

Atpjovimo peiliams Nr. 273551 – 273558.

**Techninis aprašymas**

Ašmenys	HM
Įpjovos plotis w	6 mm
Pastūma f plienui < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,17 mm/aps,
Danga	be dangos
Kampo spindulys	0,3 mm
Pagrindinis naudojimas	N
Įpjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HU9310
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Aliuminis, plastikai	tinka	380 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	360 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	280 m/min	N
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		