

Garant GRIDLINE

Vario darbastalis su 2 korpusais, užvertimo aukščio reguliavimo prietaisais, aukštis 950 mm Eluplan plokštė; tamsi, 20×20G, Plokštės ilgis: 2000/6+1Tmm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	922837 2000/6+1T
GTIN	4062406085964
Produktų klasė	9GG

Aprašymas

Modelis:

Stabilios plieno konstrukcijos darbastalis. Su integruotu GARANT nulenkimu ir aukščio reguliavimo prietaisu Nr. 967568 dyd. 120 kartu su spaustuviu Nr. 967100 dyd. 120. Spaustuvo korpuso plotis 16G su stalčiumi. Stalčių korpusas 24G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. Korpusas su spaustuviu: Durys rakinamos cilindrine spyna. Stalčius nerakinamas.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis (kairėje) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Stalčių priekinis aukštis (dešinėje) mm: 150

Durelių aukštis (dešinėje) mm: 675

Tiekimo sudėtis:

1 korpusas su stalčiais, 1 korpusas su nulenkimu aukščio reguliavimo prietaisu, spaustuviu bei stalviršiu.

Priedai pasirinktinai:

Papildomus priedus, pvz.: rankinį aukščio reguliatorių, ratukus, šoninius skydus ir t. t., galima rasti GridLine atskiruose komponentuose, esančiuose 92-ajame skyriuje.

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai antracito spalvos RAL 7016, **dažyti miltelinio būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Techninis aprašymas

Stalčių bloko aukštis	900 mm
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	1000 kg
Darbastalio gylis	750 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20
Aukštis	950 mm
Stalčių bloko plotis	600 mm
Stalčių bloko naudingasis aukštis	800 mm
Serija	vario
Svoris	200 kg
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Stalčių skaičius	7
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Darbastalio storis	50 mm
Stalčių naudingasis plotis G	20
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Stalčių bloko gylis	650 mm
Darbastalio ilgis	2000 mm
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	950 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20×20G
Produkto rūšis	Darbastalis

Priedai

Stalčius Stalčių aukštis 250 mm	927800 250
Stalčius Stalčių aukštis 150 mm	927500 150
Stalčius Stalčių aukštis 100 mm	927800 100
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21
Stalčius Stalčių aukštis 125 mm	927800 125
Stalčius Stalčių aukštis 75 mm	927800 75
Stalčius Stalčių aukštis 150 mm	927800 150
Korpusas 24G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 900/6	927600 900/6
Korpusas 16G, pritaikytas užvertimo ir aukščio reguliavimo prietaisui bei spaustuvui Aukštis 900 mm	927321 900
Darbastalissu tamsiai pilka plastikine danga (Eluplan) Plokštės ilgis 2000 mm	926241 2000