

Garant GRIDLINE

Vario darbastalis su 2 korpusais, užvertimo aukščio reguliavimo prietaisais, aukštis 850 mm Eluplan plokštė; tamsi, 20×20G, Plokštės ilgis: 2000/6+1Tmm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	922827 2000/6+1T
GTIN	4062406085803
Produktų klasė	9GG

Aprašymas

Modelis:

Stabilios plieno konstrukcijos darbastalis. Su integruotu GARANT nulenkimo ir aukščio reguliavimo prietaisu Nr. 967568 dyd. 120 kartu su spaustu Nr. 967100 dyd. 120. Spaustu korpuso plotis 16G su stalčiumi. Stalčių korpusas 24G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. Korpusas su spaustu: Durys rakinamos cilindrine spyna. Stalčius nerakinamas.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis (kairėje) mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Stalčių priekinis aukštis (dešinėje) mm: 150

Durelių aukštis (dešinėje) mm: 575

Tiekimo sudėtis:

1 korpusas su stalčiais, 1 korpusas su nulenkimo aukščio reguliavimo prietaisu, spaustu bei stalviršiu.

Priedai pasirinktinai:

Papildomus priedus, pvz.: rankinį aukščio reguliatorių, ratukus, šoninius skydus ir t. t., galima rasti GridLine atskiruose komponentuose, esančiuose 92-ajame skyriuje.

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti milteliniu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Techninis aprašymas

Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	1000 kg
Darbastalio gylis	750 mm
Stalčių bloko gylis	650 mm
Aukštis	850 mm
Stalčių bloko plotis	600 mm
Serija	vario
Stalčių naudingasis plotis G	20
Stalčių bloko aukštis	800 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Stalčių bloko naudingasis aukštis	700 mm
Darbastalio ilgis	2000 mm
Darbastalio storis	50 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Svoris	193 kg
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Stalčių naudingasis gylis G	20
Stalčių skaičius	7
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	850 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20×20G
Produkto rūšis	Darbastalis

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/922827-2000/6+1T>
