

Garant GRIDLINE

Vario darbastalis su 2 korpusais, užvertimo aukščio reguliavimo prietaisas, aukštis 850 mm Buko Multiplex plokštė, 20x20G, Plokštės ilgis: 2000/6+1Tmm**Užsakymo data**

| | |
|------------------|------------------|
| Užsakymo numeris | 922824 2000/6+1T |
| GTIN | 4062406085780 |
| Produktų klasė | 9GG |

Aprašymas**Modelis:**

Stabilios plieno konstrukcijos darbastalis. Su integruotu GARANT nulenkimo ir aukščio reguliavimo prietaisu Nr. 967568 dyd. 120 kartu su spaustuvu Nr. 967100 dyd. 120. Spaustuvo korpuso plotis 16G su stalčiumi. Stalčių korpusas 24G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. Korpusas su spaustuvu: Duryš rakinamos cilindrine spyna. Stalčius nerakinamas.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis (kairėje) mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Stalčių priekinis aukštis (dešinėje) mm: 150

Durelių aukštis (dešinėje) mm: 575

Tiekimo sudėtis:

1 korpusas su stalčiais, 1 korpusas su nulenkimo aukščio reguliavimo prietaisu, spaustuvu bei stalviršiu.

Priedai pasirinktinai:

Papildomus priedus, pvz.: rankinį aukščio reguliatorių, ratukus, šoninius skydus ir t. t., galima rasti GridLine atskiruose komponentuose, esančiuose 92-ajame skyriuje.

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Techninis aprašymas

| | |
|---|--|
| Stalčių bloko naudingasis aukštis | 700 mm |
| Svoris | 193 kg |
| Stalčiaus naudingasis gylis | 500 mm |
| Aukštis | 850 mm |
| Stalčių naudingasis plotis G | 20 |
| Stalčių bloko gylis | 650 mm |
| Stalčių naudingasis gylis G | 20 |
| Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) | 1000 kg |
| Stalčių bloko plotis | 600 mm |
| Serija | vario |
| Darbastalio ilgis | 2000 mm |
| Stalčių skaičius | 7 |
| Stalčių naudingasis gylis G | 20×20 |
| Darbastalio gylis | 750 mm |
| Stalčiaus naudingasis plotis | 500 mm |
| Stalčių bloko aukštis | 800 mm |
| Darbastalio storis | 50 mm |
| medžiagos storis | 1 mm |
| Darbastalio aukštis | 850 mm |
| Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 75 kg |
| Plokštelės storis | 50 mm |
| Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 100 % |
| Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkto pavadinimo požymis | 20×20G |
| Produkto rūšis | Darbastalis |

Priedai

| | |
|---|--------------|
| Spynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21 | 914227 KO21 |
| Stalčius Stalčių aukštis 125 mm | 927800 125 |
| Stalčius Stalčių aukštis 75 mm | 927800 75 |
| Stalčius Stalčių aukštis 200 mm | 927800 200 |
| Stalčius Stalčių aukštis 150 mm | 927500 150 |
| Stalčius Stalčių aukštis 50 mm | 927800 50 |
| Stalčius Stalčių aukštis 100 mm | 927800 100 |
| Stalčius Stalčių aukštis 150 mm | 927800 150 |
| Korpusas 16G, pritaikytas užvertimo ir aukščio reguliavimo prietaisui bei spaustuvui Aukštis 800 mm | 927321 800 |
| Korpusas 24G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 800/6 | 927600 800/6 |
| 50 mm storio stalviršišis buko Multiplex Plokštės ilgis 2000 mm | 926081 2000 |